



電子レンジ専用

しかくい レンジ モチアミ

レンジで簡単、お餅調理!

あっという間にふくらお餅!

品質表示
原料樹脂：ポリプロピレン
耐熱温度：120℃
耐冷温度：-20℃

株式会社曙産業
〒959-1234 新潟県燕市南一丁目2-11
TEL.0256-63-5071(代) FAX.0256-64-2288

お問い合わせ受付時間
9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.akebono-sa.co.jp>

18104F
RE-1504
しかくい
レンジモチアミ


4954267 135042

取扱説明書 しかくい レンジモチアミ

この度はお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
万一品質に不具合がありました時は、現品を包装ごと弊社までお送りください。代品を送らせていただきます。

△ 使用上の注意

- 誤ってお餅に脱酸素剤を付着させたまま加熱すると発火しますので十分ご注意ください。
- 餅米以外の食材、調味料等が混じったお餅はくっつき易くなる場合があります。
- 長期間冷凍保存したお餅で、乾燥が進んでいる場合は、お餅の表面がふくらまないことがあります。
- あげパン、コロケなど油分を多く含んだ食品には使用しないでください。高温になり本体が変形する原因になります。
- 用途以外には使用しないでください。
- レンジ加熱は必ず「レンジ機能」の手動で行なってください。
- 「強」「弱」の切り替えのみの場合は「強」で行なってください。
- オープン・グリル・トースター機能で使用しないでください。
- 電子レンジの自動メニューキーは使用しないでください。
- 直火にかけたり、火のそばに置かないでください。変形の原因となります。
- 使用後はスポンジ等に食器用洗剤をつけて洗い、水気を十分拭き取ってください。



＜加熱目安時間＞ (約)

食品重量	ワット数	500W	600~700W	800~1000W
1ヶ(約50g)		40秒~50秒	30秒~40秒	20秒~30秒
2ヶ(約100g)		1分20秒~1分30秒	1分~1分10秒	40秒~50秒

※3個以上の場合は、上記表「2ヶ」の加熱時間に1個あたり15~20秒追加し、レンジ庫内の様子を見ながら調整してください。
※冷凍したお餅は、上記表の加熱時間に1個あたり15~20秒追加し、レンジ庫内の様子を見ながら調整してください。
※複数個同時に加熱する場合は各お餅の仕上がりに時間差が出る場合がありますので、十分にふくらんだお餅から順に取り出してください。

- 電子レンジの機種、お餅の質(手作り・機械)、重さによって加熱時間は若干異なりますので、必ず庫内の様子を見ながら加熱してください。
- ターンテーブル式は端部に置き、固定テーブル式は所定の場所に置き「レンジ機能」に目安時間をセットします。
- 固定テーブル式は、電子レンジの機種によっては片方しかふくらまない場合がありますので、その場合は途中餅を左右反転させて加熱してください。
- 庫内より取り出したら熱いうちに取り上げてください。長時間置いたままにすると、くっつく場合があります。
- 餅以外に、たこ焼き、焼きおにぎり等の冷凍食品にも便利にご使用いただけます。加熱時間は各冷凍食品の表示に従ってください。

組み立て方	たたみ方	はずし方	持ち方の注意
ヒンジ部分を水平に向い合わせて、矢印の方へ押し込んでください。	レンジモチアミの両端を両手で持ち、矢印の方にゆっくりと裏側へ折りたたんでください。(ヒンジ部分は、はずれません。)	レンジモチアミの両端を両手で持ち、矢印の方にゆっくりと表側へ折りたたむ様にしてヒンジ部分をはずしてください。	食品をのせた時は、レンジモチアミの両端を両手で持って使用してください。

ダブルエンボス加工とは? 表面の大きなエンボスの上にさらに小さなエンボスがかかっています。だからお餅の接触面積が極端に少なく、くっつきません。